

**Garant****Poratangon vakaaja 7xD mini, Varren koko: 20R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 20R
GTIN	4062406641887
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10xD.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Säde R	2 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	140 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
C	1 mm
Siirto Z akselille	15 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm

Leikkaussuunta	Oikea
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	206 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja