

Garant**Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 10L****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319469 10L |
| GTIN | 4062406642471 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10×D.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|--------|
| varren $\varnothing D_2$ | 32 mm |
| Varren pituus L_s | 53 mm |
| Kokonaispituus L_2 | 129 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 70 mm |
| Säde R | 1,2 mm |
| C | 1 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kiinnitys- \emptyset D ₁ | 10 mm |
| Siirto Z akselille | 14 mm |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 7×D |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |