

Garant**Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 12L****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319469 12L |
| GTIN | 4062406642495 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------|
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kokonaispituus L ₂ | 143 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 84 mm |
| Säde R | 1,2 mm |
| varren Ø D ₂ | 32 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| C | 1,5 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Varren pituus L_s | 53 mm |
| Kiinnitys- \emptyset D_1 | 12 mm |
| Siirto Z akselille | 18,5 mm |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 7×D |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |