

**Garant****Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 16L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319469 16L
GTIN	4062406642518
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10×D.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L <sub>2</sub>	171 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Siirto Z akselille	20 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	112 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	53 mm

Säde R	1,2 mm
C	1,5 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja