

HOLEX**Sauvamagneetit Sarjassa 2 osaa, AlNiCo, Ø×Pituus: 6X20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 085936 6X20 |
| GTIN | 4045197372642 |
| Tuoteluokka | 02A |

Kuvaus**Malli:**

- Pyöreä, uramerkinnyt samojen napojen tunnistamiseksi.
- Magneettimateriaali lämmönkestävää enintään 550° C:seen (maali 100° C:seen).
- Sauvamagneettia voi pident käyttämällä useampaa peräkkäin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Pituus | 20 mm |
| Ø | 6 mm |
| Lämmönkestävyys enintään | 550 °C |
| Magneettisydämen materiaali | AlNiCo |
| Tuotetyyppi | Sauvamagneetti |