

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 10
GTIN	2050001737731
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidyin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	25 N
Pintamateriaali	sinkitty
Kierre	M3 mm
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Paino	4,5 g
Lämmönkestävyys enintään	80 °C

Kierreholkki	kyllä
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M3	085921 M3
--	-----------