

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 20
GTIN	2050000964824
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Takaosan enimmäislyhennysmitta	6 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	35 N
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Korkeus	25 mm
Ø	20 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

