

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo₅, Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 6
GTIN	2050000964930
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Kierreholkki	kyllä
Paino	2,7 g
Kierre	M3 mm
Nimellispitovoima	5 N
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Korkeus	4,5 mm
Pintamateriaali	sinkitty

Ø	6 mm
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3	085921 M3
---	-----------