



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 10
GTIN	4062406649531
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmiin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Kidan korkeus $h_1$	5 mm
Lenkin $\varnothing D$	20,9 mm
Avaimen pituus L	153 mm
Renkaan korkeus $h_2$	7,6 mm
Avainkoko	10 mm
Kidan leveys b	21,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

