

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 15
GTIN	4062406649586
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	6,9 mm
Kidan leveys b	34,4 mm
Avaimen pituus L	207 mm
Lenkin $\varnothing D$	31,4 mm
Renkaan korkeus h_2	10,5 mm
Avainkoko	15 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

