



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 18mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614828 18
GTIN	4062406649821
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	38,4 mm
Avainkoko	18 mm
Avaimen pituus L	223 mm
Lenkin Ø D	33,4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	10,8 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	7,4 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain