

**HOLEX****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 15
GTIN	4062406649791
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kidan korkeus $h_1$	6,9 mm
Avainkoko	15 mm
Lenkin $\varnothing D$	31,4 mm
Renkaan korkeus $h_2$	10,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys $b$	34,4 mm
Avaimen pituus $L$	207 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain