

Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 25
GTIN	2050001737632
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	nikkeli
Korkeus	35 mm
Nimellispitovoima	450 N
Takaosan enimmäislyhennysmitta	7 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Ø	25 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

