

Sauvamagneetti, sovitemitta, SmCo₅, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085928 20
GTIN	2050000964879
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	6 mm
Nimellispitovoima	230 N
Pintamateriaali	nikkeli
Ø	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

