



Kestomagneettinivel 1-sivuinen, magneettinen, AlNiCo



Tilaustiedot

Tilausnumero	085960
GTIN	2050000965371
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Magneetit voi asettaa **mihin tahansa haluttuun kulmaan.**

Lämmönkestävä 220 °C asti, 1 magneettinen sivu.

Tekninen kuvaus

Erillisprisman leveys	29 mm
Erillisprisman korkeus	25 mm
Suurin nimellispitovoima	120 N
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Erillisprisman pituus	60 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Magneettinivel

