

Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 13mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 085923 13 |
| GTIN | 2050001735799 |
| Tuoteluokka | 08Q |

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ø | 13 mm |
| Paino | 4,5 g |
| Pintamateriaali | sinkitty |
| Korkeus | 4,5 mm |
| Nimellispitovoima | 60 N |
| Lämmönkestävyys enintään | 80 °C |
| Magneettisydämen materiaali | neodyymi |
| Tuotetyyppi | Tasomagneetti |

