

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 32mm



Tilauksetiedot

Tilausnumero	085925 32
GTIN	2050000965135
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	150 N
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Pintamateriaali	sinkitty
Takaosan enimmäislyhennysmitta	3 mm
Ø	32 mm
Korkeus	35 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

