

**Vahva magneetti, suojalevy, AlNiCo, Kokonaiskorkeus: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085934 20
GTIN	4045197372543
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- Vahva siltamainen magneetti.
- Reikä magneetin kiinnittämistä varten. (Ko'oissa 35 ja 41 on 2 reikää).
- Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

Käyttö:

Pienten rautaosien kiinnittämiseen, nostamiseen tai lajitteluun tai asennettavaksi esimerkiksi sähköreleisiin ja mittausvälineisiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Nimellispitovoima	45 N
Yksittäisnavan syvyys	8 mm
Yksittäisnavan leveys	20 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Vahva magneetti

