

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 085922 13     |
| GTIN         | 2050000964961 |
| Tuoteluokka  | 08Q           |

### Kuvaus

**Malli:**

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lämmönkestävyys enintään | 200 °C  |
| Korkeus                  | 4,5 mm  |
| Korkeus kierteineen      | 11,5 mm |
| Paino                    | 7,5 g   |
| Kierre                   | M3 mm   |
| Nimellispitovoima        | 40 N    |
| Kierreholkki             | kyllä   |
| Ø                        | 13 mm   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Pintamateriaali             | sinkitty          |
| Magneettisydämen materiaali | SmCo <sub>5</sub> |
| Tuotetyyppi                 | Tasomagneetti     |

---

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|