



## Rouhintajyrin, TiAlN, Ø DC: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	192850 16
GTIN	4045197108258
Tuoteluokka	12W

### Kuvaus

#### Malli:

#### Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

### Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		