

HOLEX**Vahva magneetti, suojalevy, AlNiCo, Kokonaiskorkeus: 25mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	085934 25
GTIN	4045197372567
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

- Vahva siltamainen magneetti.
- Reikä magneetin kiinnittämistä varten. (Ko'oissa 35 ja 41 on 2 reikää).
- Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

Käyttö:

Pienten rautaosien kiinnittämiseen, nostamiseen tai lajitteluun tai asennettavaksi esimerkiksi sähköreleisiin ja mittausvälineisiin.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Yksittäisnavan syvyys	9,5 mm
Yksittäisnavan leveys	25,4 mm
Kokonaiskorkeus	25 mm
Nimellispitovoima	90 N
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Vahva magneetti

