

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 50
GTIN	2050000964848
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Takaosan enimmäislyhennysmitta	2 mm
Nimellispitovoima	350 N
Ø	50 mm
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Korkeus	50 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

