

Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 25
GTIN	2050001737694
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Korkeus	7 mm
Paino	31 g
Ø	25 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	200 N
Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

