

**Garant**
**Otsajyrin N, TiAlN, Ø×leveys js16: 80X45 mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	181750 80X45
GTIN	4045197096661
Tuoteluokka	11U

## Kuvaus

### Malli:

Teräsmitoitus yleiskäyttöön

### Epäkeskinen takapinnan hionta.

30° lastu-ura ja TiAlN-pinnoite.

### Huomautus:

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Reiän Ø H7: 27 mm

HammaslukuZ: 10

Syöttö  $f_z$  särmäykseen teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

## Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	10
Reiän Ø H7	27 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
varren malli	reiällä

Kokonaiskorkeus	45 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin