



Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	148150 6
GTIN	4045197814920
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat **laadukkaasti taotulla teräskotelolla ja kokoteräksisillä kahvoilla.**

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 9 - 24 mm

käsikierretapille DIN 352: M16 – M42

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 11 - 32 mm

Kokonaispituus: 900 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	9 - 24 mm
käsikierretapille DIN 352	M16 – M42
Kokonaispituus	900 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	11 - 32 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka