



Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	148150 2
GTIN	4045197814883
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Vahvistettu malli. Kaikki mitat **laadukkaasti taotulla teräskotelolla ja kokoteräksisillä kahvoilla.**

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 3 - 9 mm

käsikierretapille DIN 352: M4 – M12

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 5 - 10 mm

Kokonaispituus: 280 mm

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	5 - 10 mm
käsikierretapille DIN 352	M4 – M12
Leukaväli □	3 - 9 mm
Kokonaispituus	280 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka