

Garant
Otsajyrsin N, TiAlN, Ø×leveys js16: 40X32 mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Tuoteluokka	11U

Kuvaus

Malli:

Teräsmitoitus yleiskäyttöön

Epäkeskinen takapinnan hionta.

30° lastu-ura ja TiAlN-pinnoite.

Huomautus:
 f_z arvolle $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Reiän Ø H7: 16 mm

HammaslukuZ: 6

 Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	6
Reiän Ø H7	16 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä

Kokonaiskorkeus	32 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjäähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin