

**Garant**
**Alumiinikulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/3**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

**Huom:**

Ennen kääntöterän nro 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) käyttöä kääntöteräistukoiden kannattimet on muutettava.

**Huomautus:**

**Suositteltu vääntömomentti** kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Työkalun vaihto: PowerCard

Terän Ø D<sub>c</sub>: 40 mm

Terien lkm Z: 3

Ulkoneman pituus L<sub>1</sub>: 50 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 110 mm

Varren Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 32 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D<sub>min</sub>: 70 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Terien lkm Z	3
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	27,56 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	3,12 astetta
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	110 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	9 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin