

Garant**VDGT 11T210 FN, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta – liimaantumisen huomattava väheneminen.

Huomautus:

$a_{p\max} = 3 \text{ mm}$ rouhintaan, kun $a_e = 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z	0,17 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VDGT 11T210 FN
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		