

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	36 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A20R SVUBR/L11
Kokonaispituus L	200 mm
Sarja	GARANT Master
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Keskisiirto L_3	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	24 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin