

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Oikea, Varren/terän koko L: 16/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Aluslevy 1,5°	279819 1
Kokonaispituus L	80 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	16 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 3
Terän koko	16 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin