

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Vasen, Varren/terän koko L: 25/22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Toimituksen sisältö:**Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 4
Aluslevy 1,5°	279819 4
Pään pituus L ₁	30 mm
Sarja	Master Eco
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 2
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	25 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	22 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin