

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Vasen, Varren/terän koko L: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Toimituksen sisältö:**Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 3
Aluslevy 1,5°	279819 2
Pään pituus L ₁	30 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Varren koko	25 mm
Sarja	Master Eco

Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin