

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Vasen, Varren/terän koko L: 20/16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Toimituksen sisältö:**Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	30 mm
Aluslevy 1,5°	279819 2
Varren koko	20 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 3
Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin