

**HOLEX****Nailoninen kierreletku 1/4 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus: 2,5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Joustava nailonletku. Lämmönkestävyys -60 / +60 °C.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 messinkinen pikaliitin ja nippa.

**Tekninen kuvaus**

Letkun ulko-Ø	8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	2,5 m
Lämpötila-alue	-60 - 60 °C
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Suurin käyttöpaine	10 bar
Letkun sisä-Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Letku

---

## Tarvikkeet

PikaliitinSisäkierteellinen Liitännän sisäkierre 1/4 tuuma

080171 1/4