

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 14
GTIN	4062406735043
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 050204.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	128 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Nimellis-Ø D	14
Ulkonema L _A	97 mm
Hyötypituus L ₁	70 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Sarja	Power Drill
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora