

SWISS TOOLS

**Poraustangon varsi, värinävimennettu, HSK-T, Varren Ø / Ø D–A-mitta:  
63/25-161mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

**Etu:**

- Tuottavuuden parantuminen – estettyjen värinöiden ansiosta voidaan leikkaustietoja korottaa huomattavasti.
- Parempi pinnanlaatu.
- Parempi käyttövarmuus.
- Parempi lastunpoisto.

**Käyttö:**

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	161 mm
Varren Ø	63 mm
Ø D	25 mm
Sovitin	HSK-T
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko

