

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 16
GTIN	4062406735166
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 050204.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	48 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D	16
ABS® varren Ø D _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Kokonaispituus L	109 mm
Sarja	Power Drill
Ulkonema L _A	78 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora