

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 20
GTIN	4062406738716
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 070306.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	123 mm
Terien lkm Z	2
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Sarja	Power Drill
Hyötypituus L ₁	60 mm
Ulkonema L _A	92 mm
Nimellis-Ø D	20

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 070306
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora