

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 21
GTIN	4062406738723
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 070306.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 070306
Hyötypituus L <sub>1</sub>	63 mm
Nimellis-Ø D	21
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	95 mm
Sarja	Power Drill
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	126 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora