

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 22mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 234020 22 |
| GTIN | 4062406738730 |
| Tuoteluokka | 21S |

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 070306.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Hyötypituus L ₁ | 66 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Terien lkm Z | 2 |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 070306 |
| Nimellis-Ø D | 22 |
| Sarja | Power Drill |
| ABS® varren Ø D _s | 50 mm |
| Ulkonema L _A | 98 mm |

| | |
|---|--|
| Kokonaispituus L | 129 mm |
| Porausvyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D |
| Varsi | ABS |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |