

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 26
GTIN	4062406738778
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 080407.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Kokonaispituus L	142 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D	26
Ulkonema L _A	111 mm
Sarja	Power Drill

Hyötypituus L ₁	78 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora