

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 18
GTIN	4062406738860
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 060305.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Sarja	Power Drill
Kokonaispituus L	152 mm
Nimellis-Ø D	18
Hyötypituus L ₁	90 mm
Ulkonema L _A	121 mm
Terien lkm Z	2
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora