

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 23
GTIN	4062406738914
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 080407.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	115 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	147 mm
Kokonaispituus L	178 mm
Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Nimellis-Ø D	23

Sarja	Power Drill
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora