

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 24
GTIN	4062406738921
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 080407.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	2
Sarja	Power Drill
Ulkonema L <sub>A</sub>	152 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Nimellis-Ø D	24

Hyötypituus L <sub>1</sub>	120 mm
Kokonaispituus L	183 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora