

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 32
GTIN	4062406738969
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 110509.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	32
Kokonaispituus L	237 mm
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Sarja	Power Drill
Hyötypituus L ₁	160 mm
Terien lkm Z	2
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110509

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 15IP (2,8 Nm)
Ulkonema L _A	199 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora