

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 40
GTIN	4062406738983
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 130511.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Sarja	Power Drill
Ulkonema L _A	243 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 130511
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D	40
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Kokonaispituus L	281 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 20IP (6,3 Nm)
Hyötypituus L ₁	200 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora