

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 50/16HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320415 50/16HP
GTIN	2050002063051
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	16E..
Akselin kärkietäisyys f	35 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
Varren Ø	50 mm
Terän koko	16HP
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Oikea
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin