

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	320416 40/16HP
GTIN	2050002063075
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	40 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Ulkonema A-mitta	50 mm
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Terän koko	16HP
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin