

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Oikea, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	50 mm
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Varren Ø	40 mm
Terän koko	16HP
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Oikea
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Ontonvarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin